

HDC 10B ABU EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La posibilidad de desconectar los cables en la zona EXI simplifica la instalación y el mantenimiento y permite una mejor preparación.

Las cajas Rockstar® EXI aquí mostradas están identificadas para su uso por la denominación de su artículo.

Por lo tanto, no se requiere un color azul. Para completar la caja se necesita un prensaestopas EXI azul.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Enclavamiento lateral no reemplazable, Estándar |
| Código | 3001310000 |
| Tipo | HDC 10B ABU EXI |
| GTIN (EAN) | 4099986902398 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| Altura | 29.3 mm | Altura (pulgadas) | 1.1535 inch |
| Anchura | 55 mm | Anchura (pulgadas) | 2.1654 inch |
| Medida de fijación, altura | 32 mm | Medida de fijación, anchura | 83 mm |
| Peso neto | 146 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
 RoHS

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
 SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Datos generales

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Material capotas | Fundición inyectada de aluminio | Superficie | Esmalte en polvo |
| Tipo de protección | IP65, en estado conectado | Carcasas EMC | No |
| Material elemento de bloqueo | Acero inoxidable | Tipo de protección contra el fuego | II 2G Ex ib IIC T6 Gb |

Dimensiones

| | | | |
|--------------------------------------|--------|------------------|---------|
| Distancia entre agujeros longitud A2 | 83 mm | Entrada de cable | No |
| Anchura capota C | 43 mm | Anchura base C1 | 47 mm |
| Longitud, caja | 73 mm | Altura capota B | 29.5 mm |
| Altura de la base B1 | 5.3 mm | | |

Versión

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Prenaestopas, cantidad | 0 | Parte superior/Parte inferior/Tapa | Parte inferior |
| Tapa | sin tapa | Número de entradas de cable en la parte 0 lateral | |
| Tipo de conexión | PUSH IN | Versión, cajas | Base abierta |
| Versión, sistema de cierre | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Enclavamiento lateral no reemplazable | Diseño | Estándar |
| Tamaño de instalación | 4 | Entrada de cable | No |
| Tipo | Base abierta (paso) | Tipo de enclavamiento | Enclavamiento lateral |
| Junta | NBR | Color (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 4 | Indicado para ModuPlug® | Sí |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Material de junta de cloropreno, -40 °C - +70 °C**

Prensaestopas de poliamida aptos para su uso en zonas con peligro de explosión Ex e (seguridad aumentada) y Ex i (seguridad intrínseca). Weidmüller ofrece una familia de productos sin restricciones y, además del cumplimiento de las normas, el prensaestopas destaca por su mayor resistencia al impacto de 4/7 julios y un rango de temperaturas admisible de hasta -60°C sin restricciones. Han sido probados conforme a la norma vigente y a la directiva EN 60079-0, disponen de certificación ATEX e IECEx.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | VG M25 EXI 12-17 CR7J G4 | Versión |
| Código | 2722270000 | VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, |
| GTIN (EAN) | 4050118821505 | M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - |
| Cantidad | 50 ST | 5 bar (30 min), Poliamida 6 |
| Tipo | VG M25 EXI 14-18 CR7J G4 | Versión |
| Código | 2722280000 | VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, |
| GTIN (EAN) | 4050118821512 | M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - |
| Cantidad | 25 ST | 5 bar (30 min), Poliamida 6 |

Grupo 4

La posibilidad de desconectar los cables en la zona EXI simplifica la instalación y el mantenimiento y permite una mejor preparación.

Los conectores Rockstar® EXI aquí mostrados están equipados con conexiones PUSH IN, lo que facilita enormemente su conexión.

Están identificadas por la denominación del artículo

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo | HDC HE 10 FP EXI | Versión |
| Código | 3001220000 | , Hembra, 500 V, 5 A, Número de polos: 10, PUSH IN, Tamaño de |
| GTIN (EAN) | 4099986902329 | instalación: 4 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC HE 10 MP EXI | Versión |
| Código | 3001230000 | , Macho, 500 V, 5 A, Número de polos: 10, PUSH IN, Tamaño de |
| GTIN (EAN) | 4099986902336 | instalación: 4 |
| Cantidad | 1 ST | |