



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Cables equipados con 2 RJ45, ideales para aplicaciones de medición inteligentes, diferentes colores de acuerdo con la DIN VDE 0603-100. Los conectores machos cortos y cables con radio de flexión pequeño para espacios estrechos, capota con aislamiento circunferencial hacen posible la clase de protección IP30 en condición apareada.

Datos generales para pedido

Versión	Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 6, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m, , recto, 4 kV
Código	<u>3009480010</u>
Tipo	IE-C60P8L00010N40N40-O-K4KV
GTIN (EAN)	4099987065870
Cantidad	1 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos 1



IE-C6OP8L00010N40N40-O-K4KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones				
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos	1			
Longitud	1 m	Longitud (pulgadas)	39.3701 inch	
Peso neto	23 g			
Temperaturas				
Tournesses de characterista		Taman anakona da aamiisia	-20 °C70 °C	
Temperatura de almacenamiento Temperatura de colocación	0 °C50 °C	Temperatura de servicio	-20 °C70 °C	
<u> </u>	_		'	
Conformidad medioambienta	del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Normas generales				
Conector norma	IEC 60603-7-51	Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación	VDE-AR-N 4100:2019-04	
Normas				
Conector norma	IEC 60603-7-51			
Propiedades eléctricas	120 00000 7 0 1			
Topicuudes electricus				
Tensión de servicio	30 V	PoE / PoE+	conforme a la norma IEEE 802.3bt	
Clavija de conexión				
Clavija de conexión derecha	RJ45, IP30 (insertado), contacto macho, recto, conector, con apantallamiento	Clavija de conexión izquierda	RJ45, IP30 (insertado), contacto macho, recto, conector, con apantallamiento	
Conector derecho				
Clavija de conexión derecha	RJ45, IP30 (insertado), contacto macho, recto, conector, con apantallamiento			
Conector izquierdo				
Clavija de conexión izquierda	RJ45, IP30 (insertado), contacto macho,			
	recto, conector, con apantallamiento			

Versión del catálogo / Dibujos



IE-C6OP8L00010N40N40-O-K4KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-03-08

27-06-03-08

27-06-03-08

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Montaje del cable			
	'		<u> </u>
Color de revestimiento	naranja	Sección	4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm ²
Apantallamiento	SF/UTP	Número de conductores	8
Diámetro del aislante	0.68 mm	Aislamiento	PE
Diámetro de la funda, max.	4.1 mm	Diámetro de la funda, min.	3.9 mm
Material del revestimiento	Poco humo, cero halógenos (LSZH)	Montaje del cable	Doble aislamiento según VDE 0603-100
Código de color	Blanco/azul, Blanco/ naranja, Blanco/verde, Blanco/marrón	Apantallamiento total	Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre, Lámina de aluminio
Propiedades eléctricas c	able		
Tensión nominal (DC)	30 V	Sobretensión de choque nominal	4 kV
Tensión de servicio	30 V	Categoría	Cat. 6
Duración de la señal	5.1 ns/m		
Propiedades mecánicas y	y propiedades de material	cable	
Color	naranja	Halógenos	libre de halógenos
Retardo de llama	in accordance with IEC 60332-1-2	Halogerius	libre de Halogerios
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-06-03-08

27-06-03-08

27-06-03-08

27-06-03-08

Versión del catálogo / Dibujos