

U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El servicio de acceso remoto Weidmüller u-link ofrece una posibilidad sencilla de acceder de forma segura a dispositivos ethernet en una red remota.

Con el Servidor VPN u-link como servidor central de punto de encuentro, los clientes VPN (PC de servicio y dispositivos cliente Weidmüller u-link) siempre realizan una conexión saliente y, por tanto, se ajustan a los requisitos típicos de seguridad informática.

Para garantizar la integridad de los datos, se utilizan bases de datos e instancias de servidor independientes para cada cuenta de cliente u-link (aislamiento seguro del cliente).

La comunicación entre el servidor de VPN u-link y los clientes remotos (equipos de servicio y dispositivos cliente u-link) tiene lugar a través de una conexión openVPN protegida por certificado.

El principio de u-link es "configurar en lugar de programar", el uso es intuitivo y no requiere conocimientos especializados.

Características:

- Acceso remoto VPN con un clic para los PC de servicio
- easyAccess: conexiones web, rdp o vnc a hosts remotos basados completamente en navegador para uso con tablet o smartphone
- Organización y Gestión de Grupos
- Topologías que incluyen dispositivos finales de terceros

- Gestión del firmware: indicación del estado del firmware de todos los routers y la opción de una actualización de firmware automatizada y controlada por tiempo
- Derechos de acceso individuales: configuración granular de los derechos de acceso a los dispositivos de la red de destino
- Amplio registro de eventos: presentación de todas las actividades en el portal u-link con amplias funciones de filtro y exportación
- Política de contraseñas: mayor seguridad mediante la especificación configurable de los requisitos mínimos de calidad y periodo de validez de las contraseñas

Weidmüller ofrece las siguientes variantes de uso y opciones adicionales para el Servicio de Acceso Remoto u-link:

Versión básica:

- Asignado automáticamente al registrarse en u-link.weidmueller.com
- Uso gratuito durante 6 meses, ampliado a 365 días al registrar un nuevo dispositivo cliente u-link
- Todas las características
- Usuarios ilimitados
- Máx. 50 dispositivos compatibles con u-link (puntos de acceso a una red remota)
- 1 conexión VPN simultánea
- Sin limitaciones de datos ni de velocidad (sujeto al uso normal del mercado)

Ampliaciones

U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Dispositivos adicionales 50/100/250/500/1000 o más compatibles con u-link
- Conexiones VPN simultáneas adicionales
- China-VPN: conexión VPN segura y fiable desde y hacia China

Datos generales para pedido

Versión	License code for u-link Remote Access Service., Extends the period of the basic license by 1 year.
Código	3024610000
Tipo	U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y
Cantidad	1 Pieza

U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 0 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS No afectado

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Funciones y características

Gestión de firmware	Indicación de la versión de firmware de todos los clientes u-link y actualizaciones de firmware opcionales, automáticas y programadas (para las clases de dispositivos seleccionadas)	Instrucción para contraseña	Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period
Funcionalidad del cortafuegos integrado en la nube	Reglas basadas en grupos para acceder a redes remotas en función de IP, puerto y protocolo	Tipo de autenticación de 2 factores	Correo electrónico, APP Google-Authenticator, APP Microsoft Authenticator
Disponibilidad del sistema	≥ 99,6 %	Conexiones VPN de paso utilizables de forma simultánea	1 (ampliable contratando más conexiones VPN de paso)
Ancho de banda y volumen de datos a nivel mensual	Ilimitado (sujeto al uso normal del mercado)	Organización de usuario	Organización de usuarios de servicio en grupos, asignación de derechos de acceso selectivos a topología de dispositivos, asignación según el grupo de derechos relacionados con la configuración de dispositivos y la administración de usuarios, Autogestión de las organizaciones en el marco de los derechos organizativos
Número de objetos de usuario configurables (PC de servicio)	Ilimitado	Información de aplicación	Informes ampliados e información estadística (informes de conexión, duración del uso, volumen de datos)
Ancho de banda de canal VPN	100 Mbit/s	Gestión de dispositivos	Ilustración de la infraestructura del dispositivo (objetos de acceso remoto) en una estructura en forma de árbol claramente definida a través de objetos de dispositivo, grupo y ubicación
Periodo	1 año a partir de la activación de la clave de licencia o de la expiración de la licencia existente. El	Tipo de acceso basado en web (easyAccess)	Servidor web local

U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

	plazo de licencia individual es visible durante la activación.
Número de clientes u-link configurables en el hardware Weidmüller (puntos de acceso red remota)	51

Requisitos del sistema

Hardware, red de destino remota	Hardware Weidmüller con cliente VPN u-link	Hardware (PC de servicio)	PC con sistema operativo Windows 10 o 11
Administración de portales (configuración del dispositivo/usuario)	a través de navegador web (HTTPS), inicio de sesión mediante nombre de usuario y contraseña	Software VPN (PC de servicio)	u-link VPN-client (installation on PC)

Otros

Activación	El administrador de la cuenta de cliente introduce la clave de licencia en el portal de u-link (funciones disponibles de forma inmediata)	Incluido en el pedido	E-mail con clave de licencia
------------	---	-----------------------	------------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		