

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La racionalización de los procesos de prensado requiere la automatización progresiva de los diferentes pasos de trabajo. La "optimización de los tiempos de instalación" será la exigencia principal para los socios estratégicos en el mercado del futuro.

Las máquinas automáticas del futuro son aquellas que nos permiten elaborar el material del conductor de manera racional. Los factores determinantes para el cliente se resumen en la flexibilidad y funcionalidad ofrecidas.

Weidmüller, a través de su amplia gama de máquinas automáticas, pone a su disposición soluciones profesionales y racionalizadas para la elaboración y el trabajo con cableado.

Datos generales para pedido

Versión	Máquinas automáticas, Crimpadora
Código	3032890000
Tipo	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	409998698539 1
Cantidad	1 Pieza

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	300 mm	Profundidad (pulgadas)	11.811 inch
Altura	220 mm	Altura (pulgadas)	8.6614 inch
Anchura	190 mm	Anchura (pulgadas)	7.4803 inch
Peso neto	9000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6a, 6b, 6c, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Máquinas automáticas para prensar

Motor	eléctrico	Tiempo de ciclo	aprox. 1 s
Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0.5 mm ²
Zona de prensado, max.	6 mm ²	Zona de prensado, min.	0.5 mm ²
Longitud de prensado	12 mm	Consumibles	con y sin aislamientos, Terminales sueltos, para terminales de cable aislados sueltos
Conexión eléctrica	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Longitud de inserción	38 mm
Zona de prensado	0.5 - 6.00 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com



POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Accesorios/piezas de repuesto

Datos generales para pedido

Tipo	ADAPTER PCV HTO	Versión
Código	3064900000	Máquinas automáticas, Crimpadora
GTIN (EAN)	4099987058353	
Cantidad	1 ST	
Tipo	EINSATZPAAR PZ 16E	Versión
Código	9012640000	16mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4008190114831	
Cantidad	1 ST	
Tipo	EINSATZPAAR PZ 6/5	Versión
Código	9011620000	6mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4008190207939	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERTE ES PZ ZH 16	Versión
Código	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Cantidad	1 ST	
Tipo	STORAGEBOX PCV	Versión
Código	3043810000	Máquinas automáticas, Crimpadora
GTIN (EAN)	4099987017084	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ADAPTER PCV HTO	Versión
Código	3064900000	Máquinas automáticas, Crimpadora
GTIN (EAN)	4099987058353	
Cantidad	1 ST	
Tipo	EINSATZPAAR PZ 16E	Versión
Código	9012640000	16mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4008190114831	
Cantidad	1 ST	
Tipo	EINSATZPAAR PZ 6/5	Versión
Código	9011620000	6mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4008190207939	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERTE ES PZ ZH 16	Versión
Código	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Cantidad	1 ST	
Tipo	STORAGEBOX PCV	Versión
Código	3043810000	Máquinas automáticas, Crimpadora
GTIN (EAN)	4099987017084	
Cantidad	1 ST	