



Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

Datos generales para pedido

Código	3034840000
Tipo	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
Cantidad	500 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.001 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	70 mm	Anchura (pulgadas)	2.7559 inch
Peso neto	112 g		

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato	Tipo de impresión	sin imprimir
Versión	autoadhesivo	Anchura	70 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Color	blanco
Halógenos	No	Material básico	Cinta de poliéster
Caracteres impresos	sin	Tamaño del campo para rotulación	30 x 15 mm
Homologación según UL 969	Sí	Unidades por rollo	500

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	120 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.75 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	12.7 mm
Diámetro externo del conductor, min.	9.6 mm	diámetro externo del conductor	9.6 - 12.7 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		