Hoja técnica

THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

Datos generales para pedido

Código	3034860000
Tipo	THM WO 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4099986991743
Cantidad	2500 Pieza

Hoja técnica

THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.001 inch
Altura	24.5 mm	Altura (pulgadas)	0.9646 inch
Anchura	62 mm	Anchura (pulgadas)	2.4409 inch
Peso neto	0.22 g		

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato	Color de material según código de resistencia	9
Tipo de impresión	sin imprimir	Versión	autoadhesivo
Anchura	62 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	blanco	Halógenos	No
Material básico	Cinta de poliéster	Caracteres impresos	sin
Tamaño del campo para rotulación	19.05 x 24.5 mm	Homologación según UL 969	Sí
Unidades por rollo	2500		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	150 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	0.75 mm²	Diámetro externo del conductor, max.	13.7 mm
Diámetro externo del conductor, min.	6.1 mm	diámetro externo del conductor	6.1 - 13.7 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		