

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	3038720000
Tipo	V-ZPA FUSE HOLDER E
GTIN (EAN)	4099987006422
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-04-23T00:00:00+02:00

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	65.5 mm	Profundidad (pulgadas)	2.5787 inch
Altura	92.2 mm	Altura (pulgadas)	3.6299 inch
Anchura	18.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.7283 inch
Peso neto	74 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-25 °C...55 °C
Humedad	5 - 95% de humedad rel.		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Grado de polución	2
-------------------	---

Datos nominales IEC / EN

Contacto de aviso	No	Tensión nominal (AC)	240 V
Corriente nominal IN	6.3 A	Tipo de tensión	AC
Protección por fusible	6.3 A	Normas	IEC 61984
señal acústica	No	Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR	25 kA
Fusible de soporte integrado	Sí		

Datos generales

Indicación óptica de funcionamiento	No	Diseño	Conector intermedio
Color	gris	Tipo de protección	IP00
Carril de montaje	Barra colectora	señal acústica	No
Altitud de funcionamiento	≤ 4000 m		

Datos de conexión

Longitud de desaislado	13 mm	Técnica de conexión de conductores	PUSH IN
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Sección de embornado, conexión nominal	2.5 mm ²
Sección de embornado, mín.	0.82 mm ²	Sección de embornado, máx.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín.	0.82 mm ²	Sección de conexión del conductor, rígido, máx.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.82 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, máx.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), mín.	0.82 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), máx.	2.5 mm ²
Sección del conductor, semirrígido, mín.	0.82 mm ²	Sección del conductor, semirrígido, máx.	2.5 mm ²

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tipo de tensión	AC
-----------------	----

Datos generales

Tipo de protección	IP00	Color	gris
--------------------	------	-------	------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-12-92
ECLASS 15.0	27-17-12-92		

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cable de visualización y comunicación




El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

Datos generales para pedido

Tipo	CH-SMC-00.80-VC180	Versión
Código	2775880080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Macho, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4064675329909	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Cantidad	10 ST	

Cable de contador y puerta de enlace



El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

Datos generales para pedido

Tipo	CH-SMC-00.80-CG90	Versión
Código	2775910080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Conector hembra, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675329732	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Cantidad	10 ST	

Cable de ampliación para Smart Meter



El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

Datos generales para pedido

Tipo	CH-SMC-00.80-ECS180	Versión
Código	2784120080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Macho, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4064675329718	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Cantidad	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	CH-SMC-00.60-ECB180	Versión
Código	2784110060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Conector hembra, IP20, 600
GTIN (EAN)	4099986979093	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
Cantidad	10 ST	

Cable de visualización y comunicación



El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

Datos generales para pedido

Tipo	CH-SMC-00.80-OVP180	Versión
Código	2853620080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Macho, Conector hembra,
GTIN (EAN)	4064675477549	IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Cantidad	10 ST	

Cable de ampliación para Smart Meter



El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

Datos generales para pedido

Tipo	CH-SMC-01.15-ECB180	Versión
Código	2784110115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Conector hembra, IP20, 600
GTIN (EAN)	4099986979208	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.15 m
Cantidad	10 ST	


V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Accesorios

Cable de visualización y comunicación



El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

Datos generales para pedido

Tipo	CH-SMC-00.60-OVP180	Versión
Código	2853620060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Macho, Conector hembra,
GTIN (EAN)	4099986979079	Conector de clavija, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6
Cantidad	10 ST	m

Cable de ampliación para Smart Meter



El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

Datos generales para pedido

Tipo	CH-SMC-00.60-ECB90	Versión
Código	2817650060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Conector hembra, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675323051	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMC-00.80-ECB90	Versión
Código	2817650080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Conector hembra, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675323068	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMC-00.95-ECB90	Versión
Código	2817650095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Conector hembra, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675323075	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMC-01.20-ECB90	Versión
Código	2817650120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Conector hembra, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675323082	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m
Cantidad	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cables



El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

Datos generales para pedido

Tipo	CH-SMR-00.33-VC180 VPE10	Versión
Código	2924830033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795570	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-VC180 VPE10	Versión
Código	2924830080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795587	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-CG90 VPE10	Versión
Código	2924780033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795594	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-CG90 VPE10	Versión
Código	2924780080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795600	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-ECS180 VPE...	Versión
Código	2924850033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795723	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-ECS180 VPE...	Versión
Código	2924850080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795730	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-ECB180 VPE...	Versión
Código	2924870033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795655	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-ECB180 VPE...	Versión
Código	2924870080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795662	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10	Versión
Código	2924890033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795679	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10	Versión
Código	2924890060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795686	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
Cantidad	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10	Versión
Código	2924890080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795693	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10	Versión
Código	2924890095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795709	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.95 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10	Versión
Código	2924890120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795716	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.2 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-VCC180 VPE...	Versión
Código	2924970033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795624	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10	Versión
Código	2924960033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986795617	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.60-OVP180 VPE...	Versión
Código	2924810060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986993440	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-OVP180 VPE...	Versión
Código	2924810080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986993457	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-01.15-OVP180 VPE...	Versión
Código	2924810115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986993464	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10	Versión
Código	2924820060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986993471	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10	Versión
Código	2924820080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986993488	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Cantidad	10 ST	
Tipo	CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10	Versión
Código	2924820115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en estado insertado y
GTIN (EAN)	4099986993495	montado, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
Cantidad	10 ST	