

Datos generales para pedido

Código	3042000000
Tipo	UC20-EM-232-485
GTIN (EAN)	4099987013352
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	66.5 mm	Profundidad (pulgadas)	2.6181 inch
Altura	40.5 mm	Altura (pulgadas)	1.5945 inch
Anchura	18.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.7283 inch
Peso neto	0 g		

Alimentación

Tensión de alimentación	5 V DC $\pm 4\%$ vía UC20	Consumo de corriente desde Isys, typ.	<200 mA
-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------

Datos de conexión

Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)	AWG 20	Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)	AWG 16
Tipo de conexión	PUSH IN	Sección de conexión del conductor, rígido, max.	1.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.	0.14 mm ²		

Datos del sistema

Interfaz	RS232/485	Separación galvánica	500 V DC
Conexión	PUSH IN		

Indicación importante

Información de producto	The matching end brackets are included with the control.
-------------------------	--

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

Accesorios**BLF 3.50/180LR**

Conexión eficiente en espacios reducidos: conector hembra con conexión por muelle (PUSH IN) como conexión enchufable sólida utilizado con los conectores macho de 3,50 mm de paso.

Datos generales para pedido

Tipo	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	Versión
Código	2459740000	Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de
GTIN (EAN)	4050118475159	polos: 8, 180°, PUSH IN con actuador, Diámetro de cable (conexión
Cantidad	48 ST	nominal), máx.: 1.5 mm², Caja