

Conexión transversal para los zócalos de CUBESERIES CRI.

- Versiones con plástico de color rojo y azul para una posible codificación

Versiones para los conectores PUSH IN:

- Conexión transversal de 8 pines para A1 y A2 de la bobina
- puente enchufable de 2 pines para conectar a los conectores vecinos
- Puente enchufable de 2 pines para conectar los canales de salida dentro de un mismo conector

Versión para conectores roscados:

- Conexión transversal de 8 pines para conectarse a los enchufes vecinos.

Datos generales para pedido

Versión	CUBESERIES, Conexión transversal
Código	3052620000
Tipo	CXI CCS 8P GY
GTIN (EAN)	4099987022446
Cantidad	2 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	13.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5433 inch
Altura	11.3 mm	Altura (pulgadas)	0.4449 inch
Anchura	111.3 mm	Anchura (pulgadas)	4.3819 inch
Peso neto	7.5 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexión transversal

Corriente nominal	10 A	Aislamiento	Sí
Protección frente al contacto con los dedos	Sí	Color	gris
Número de polos	8	Paso en mm (P)	15.00 mm
Versión	puede cortarse según el tamaño necesario		

Datos nominales UL

Tensión nominal (UL)	10 A
----------------------	------

Datos generales

Versión	puede cortarse según el tamaño necesario	Color	gris
---------	--	-------	------


Datos de conexión

Paso en mm (P)	15.00 mm
----------------	----------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Ejemplo de uso



Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

