


## THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Código	3062890000
Tipo	<a href="#">THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS</a>
GTIN (EAN)	4099987049283
Cantidad	2750 Pieza

## THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.07 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0028 inch
Altura	25.4 mm	Altura (pulgadas)	1 inch
Anchura	57.2 mm	Anchura (pulgadas)	2.252 inch
Peso neto	0.32 g		

### Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	57.2 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Color	blanco
Halógenos	Sí	Material básico	Cinta de vinilo
Caracteres impresos	sin	Tamaño del campo para rotulación	19.1 x 25.4 mm
Unidades por rollo	2750		

### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí
-----------	----

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		