

## MOPL K7 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Serie K Klippon®, accesorios

### Datos generales para pedido

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 144 mm, Anchura: 334 mm, Profundidad: 2 mm, Material básico: Chapa de acero, cincada, cincado, plata
Código	<a href="#">3073130000</a>
Tipo	MOPL K7 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858063
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	144 mm	Altura (pulgadas)	5.6693 inch
Anchura	334 mm	Anchura (pulgadas)	13.1496 inch
Medida de fijación, altura	72 mm	Medida de fijación, anchura	314 mm
Peso neto	665 g		

#### Temperaturas

Temperatura de servicio
-------------------------

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Espesor del material	2 mm	Tipo de fijación	atornillado
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero, cincada

#### Datos generales Accesorios

Espesor del material	2 mm	Tipo de fijación	atornillado
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero, cincada
Medida de fijación, anchura	314 mm	Medida de fijación, altura	72 mm

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## Accesorios

### Profundidad 7,5 mm

Serie K Klippon®, accesorios



### Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST K7	Versión	
Código	<a href="#">8000003905</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 324 mm, sin coliso, Acero,	
GTIN (EAN)	4050118652680	cincado, cromado	
Cantidad	20 ST		