

**IE-AD-3RJ12-1:1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Si está buscando un adaptador que le permita utilizar un cable de instalación de 8 hilos para dos servicios de 4 hilos, entonces el módulo de distribución de cables de Weidmüller es la solución que necesita.

**Características:**

- IP20
- Cat. 5
- por su estrecho diseño, se pueden conectar alineados en un panel de conexiones

**Datos generales para pedido**

Versión	Cable splitter module, IP20
Código	<a href="#">3095680000</a>
Tipo	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Cantidad	10 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



RoHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 37 g

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...85 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Conexión 1	RJ12	Conexión 2	RJ12
Color	negro	Material capotas	PBT, UL 94: V-0
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Apantallamiento	no apantallado
Tipo de protección	IP20	Ciclos de enchufado	750

**Normas generales**

Conector norma TIA-1096-A

**Propiedades eléctricas**

Resistencia del aislamiento 1000 MΩ at 500 V DC Tensión nominal 125 V

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

**Dibujos**

