

## IE-AD-3RJ12-1:1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Si está buscando un adaptador que le permita utilizar un cable de instalación de 8 hilos para dos servicios de 4 hilos, entonces el módulo de distribución de cables de Weidmüller es la solución que necesita.

Características:

- IP20
- Cat. 5
- por su estrecho diseño, se pueden conectar alineados en un panel de conexiones

### Datos generales para pedido

Versión	Cable splitter module, IP20
Código	<a href="#">3095680000</a>
Tipo	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Peso neto 37 g

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...85 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Conexión 1	RJ12	Conexión 2	RJ12
Color	negro	Material capotas	PBT, UL 94: V-0
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Apantallamiento	no apantallado
Tipo de protección	IP20	Ciclos de enchufado	750

### Normas generales

Conector norma TIA-1096-A

### Propiedades eléctricas

Resistencia del aislamiento 1000 MΩ at 500 V DC Tensión nominal 125 V

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

**Dibujos**

