

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Si está buscando un adaptador que le permita utilizar un cable de instalación de 8 hilos para dos servicios de 4 hilos, entonces el módulo de distribución de cables de Weidmüller es la solución que necesita.

Características:

- IP20
- Cat. 5
- por su estrecho diseño, se pueden conectar alineados en un panel de conexiones

Datos generales para pedido

Versión	Cable splitter module, IP20
Código	3095680000
Tipo	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 37 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...85 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Conexión 1	RJ12	Conexión 2	RJ12
Color	negro	Material capotas	PBT, UL 94: V-0
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Apantallamiento	no apantallado
Tipo de protección	IP20	Ciclos de enchufado	750

Normas generales

Conector norma TIA-1096-A

Propiedades eléctricas

Resistencia del aislamiento 1000 MΩ at 500 V DC Tensión nominal 125 V

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Dibujos

