

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	3101700000
Tipo	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X
GTIN (EAN)	4099987143158
Cantidad	1 Pieza

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch
Anchura	265 mm	Anchura (pulgadas)	10.433 inch
Longitud	265 mm	Longitud (pulgadas)	10.433 inch
Peso neto	205 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 - 50°C
-------------------------	------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Datos de conexión

Rosca de conexión	sin
-------------------	-----

Datos del material

Material capotas	Aluminio	Masa de relleno	PUR V0
------------------	----------	-----------------	--------

Datos eléctricos

Tensión nominal	≤ 5 V DC	eléctrica	1.2 W
Atenuable	Sí		

Datos técnicos generales

Forma del módulo LED	Rectangular	Vida operativa	60.000 h
Tipo de protección	IP67	Clase de eficiencia (según directiva europea 874/2012/EU)	Not required


Especificaciones técnicas del cable

Cable material	PUR	Color de revestimiento	negro
Material capotas	Aluminio	Longitud de cable	5 m

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Dibujo



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Clip de montaje M8/M12



Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M12-CLIP	Versión	
Código	1362750000		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Cantidad	10 ST		