

### IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cables preconfeccionados con 2x RJ45 en IP20, aptos para aplicaciones de medición inteligente, Cat.6 Microline - extra delgados (AWG30), sin apantallar, para espacios reducidos, otros colores bajo petición

#### Datos generales para pedido

Versión	Cable de conexión Mircoline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.3 m., recto, 6 kV
Código	<a href="#">3109120003</a>
Tipo	IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186414
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Longitud	0.3 m	Longitud (pulgadas)	11.811 inch
Peso neto	14.8 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
-------------------------------	-------------------------	----------------

**Conformidad medioambiental del producto**Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Normas generales**

Conector norma IEC 60603-7

**Normas**

Conector norma IEC 60603-7

**Propiedades eléctricas**

Capacidad de carga a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme a IEEE 802.3af
----------------------------	-----	------------	-------------------------

**Clavija de conexión**

Clavija de conexión derecha	RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, con apantallamiento	Clavija de conexión izquierda	RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, con apantallamiento
-----------------------------	--	-------------------------------	--

**Conector derecho**

Clavija de conexión derecha	RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, con apantallamiento
-----------------------------	--

**Conector izquierdo**

Clavija de conexión izquierda	RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, con apantallamiento
-------------------------------	--

**Montaje del cable**

Color de revestimiento	blanco	Sección	4x2xAWG30/7
Apantallamiento	U/UTP	Número de conductores	8

**Datos técnicos**

Aislamiento	PE	Diámetro de la funda, max.	3.3 mm
Diámetro de la funda, min.	2.9 mm	Material del revestimiento	Poco humo, cero halógenos (LSZH)
Código de color	Blanco/azul, Blanco/naranja, Blanco/verde, Blanco/marrón		

**Propiedades eléctricas cable**

Sobretensión de choque nominal	6 kV	Categoría	Cat. 6
--------------------------------	------	-----------	--------

**Propiedades mecánicas y propiedades de material cable**

Resistencia al aceite	No	Color	blanco
Halógenos	No	Retardo de llama	No

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		



## Dibujos

