

## IE-C6NO8LW0005S40S40-W-K6KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cables preconfeccionados con 2x RJ45 en IP20, aptos para aplicaciones de medición inteligente, Cat.6 Microline - extra delgados (AWG30), sin apantallar, para espacios reducidos, otros colores bajo petición

### Datos generales para pedido

Versión	Cable de conexión Mircoline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m, , recto, 6 kV
Código	<a href="#">3109120005</a>
Tipo	IE-C6NO8LW0005S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186438
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Longitud	0.5 m	Longitud (pulgadas)	19.685 inch
Peso neto	15 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
-------------------------------	-------------------------	----------------

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Normas generales

Conector norma IEC 60603-7

#### Normas

Conector norma IEC 60603-7

#### Propiedades eléctricas

Capacidad de carga a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme a IEEE 802.3af
----------------------------	-----	------------	-------------------------

#### Clavija de conexión

Clavija de conexión derecha	RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado	Clavija de conexión izquierda	RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado
-----------------------------	---	-------------------------------	---

#### Conector derecho

Clavija de conexión derecha RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado

#### Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado

#### Montaje del cable

Color de revestimiento	blanco	Sección	4x2xAWG30/7
Apantallamiento	U/UTP	Número de conductores	8

## IE-C6NO8LW0005S40S40-W-K6KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Datos técnicos

Aislamiento	PE	Diámetro de la funda, max.	3.3 mm
Diámetro de la funda, min.	2.9 mm	Material del revestimiento	Poco humo, cero halógenos (LSZH)
Código de color	Blanco/azul, Blanco/naranja, Blanco/verde, Blanco/marrón		

### Propiedades eléctricas cable

Sobretensión de choque nominal	6 kV	Categoría	Cat. 6
--------------------------------	------	-----------	--------

### Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Resistencia al aceite	No	Color	blanco
Halógenos	No	Retardo de llama	No

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

