IE-C6NO8LW0005S40S40-W-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Cables preconfeccionados con 2x RJ45 en IP20, aptos para aplicaciones de medición inteligente, Cat.6 Microline - extra delgados (AWG30), sin apantallar, para espacios reducidos, otros colores bajo petición

Datos generales para pedido

Versión	Cable de conexión Mircoline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m, , recto, 6 kV
Código	<u>3109120005</u>
Tipo	IE-C6NO8LW0005S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186438
Cantidad	1 Pieza



IE-C6N08LW0005S40S40-W-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
Homologaciones	ϵ		
ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Longitud Peso neto	0.5 m 15 g	Longitud (pulgadas)	19.685 inch
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-20 °C60 °C
Conformidad medioambienta	l del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Normas generales			
Conector norma	IEC 60603-7		
Normas			
Conector norma	IEC 60603-7		
Propiedades eléctricas			
Capacidad de carga a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme a IEEE 802.3af
Clavija de conexión			
Clavija de conexión derecha	RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado	Clavija de conexión izquierda	RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado
Conector derecho			
Clavija de conexión derecha	RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado		
Conector izquierdo			
Clavija de conexión izquierda	RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado		
Montaje del cable			
Color de revestimiento Apantallamiento	blanco U/UTP	Sección Número de conductores	4x2xAWG30/7 8

Fecha de creación 14.11.2025 01:04:38 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



IE-C6NO8LW0005S40S40-W-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Aislamiento	PE	Diámetro de la funda, max.	3.3 mm
Diámetro de la funda, min.	2.9 mm	Material del revestimiento	Poco humo, cero halógenos (LSZH)
Código de color	Blanco/azul, Blanco/ naranja, Blanco/verde, Blanco/marrón		
Propiedades eléctricas cabl	е		
Sobretensión de choque nominal	6 kV	Categoría	Cat. 6
Propiedades mecánicas y p	-	cable	
Color	blanco		-
Clasificaciones	-		
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Versión del catálogo / Dibujos



IE-C6NO8LW0005S40S40-W-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



