

VPU AC EXTENDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Gran cantidad de accesorios que completan la gama de productos

Datos generales para pedido

Código	3123500000
Tipo	VPU AC EXTENDER
GTIN (EAN)	4099987270175
Cantidad	8 Pieza

VPU AC EXTENDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensiones y pesos

Peso neto	14 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
-------------------------------	-------------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	2
---------------------------	-----	-------------------	---

Datos nominales IEC / EN

Tensión nominal (AC)	1000 V
----------------------	--------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Par de apriete, min.	2 Nm
Par de apriete, max.	4.5 Nm	Sección de conexión del conductor, rígido, min.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.	25 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	16 mm ²	Sección del conductor, semirígido, mín.	2.5 mm ²
Sección del conductor, semirígido, máx.	25 mm ²		

Datos eléctricos

Corriente nominal	100 A
-------------------	-------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		