

HDC-KIT-HA 04.400 M P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Los kits HDC son juegos de piezas estándar para fabricar un conector completo.

Por lo general, los juegos HDC se componen de conector macho, conector hembra, capota, base abierta y prensaestopas.

Weidmüller pone a su disposición un surtido de las combinaciones más usuales de conectores con roscas métricas o PG.

La técnica de conexión tipo Push-In es una conexión directa. El conductor pretratado se puede insertar, sin ayuda adicional alguna, directamente en el nivel de conexión de conductores.

Datos generales para pedido

Versión	RockStar® , HA, Tamaño de instalación: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, Fundición inyectada de aluminio, M 20
Código	3123980000
Tipo	HDC-KIT-HA 04.400 M P
GTIN (EAN)	4099987272629
Cantidad	1 Pieza

HDC-KIT-HA 04.400 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Peso neto 145 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Datos generales

Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Superficie	Esmalte en polvo, Revestimiento en polvo
Tipo de protección	IP65	Serie	HA
Carcasas EMC	No		

Versión

Dimensiones de las entradas de cable	M 20	Número de entradas de cable en la parte superior	
Número de entradas de cable en la parte lateral	0	Tipo de conexión	PUSH IN
Versión, sistema de cierre	Enclavamiento lateral en la parte inferior	Tamaño de instalación	1
Junta	NBR	Color (RAL)	RAL 7035
BG	1		

Datos generales

Número de polos	4	Tipo de conexión PE	Conexión PUSH IN
Tamaño de instalación	1	Prensaestopas	M 20
Material básico	Fundición inyectada de aluminio	Serie	HA
Tensión nominal (DIN EN 61984)	230 V	Corriente nominal (DIN EN 61984)	10 A
BG	1		

Versión

Tipo de conexión	PUSH IN	Tamaño de instalación	1
Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm ²

HDC-KIT-HA 04.400 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Superficie	Esmalte en polvo, Revestimiento en polvo	Par de apriete máx. contacto principal	0.55 Nm
Material básico	Fundición inyectada de aluminio	Par de apriete mín. contacto principal	0.5 Nm
BG	1		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		