

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Para cortar automáticamente en longitud cables individuales
- Elevada exactitud de repetición gracias a un preciso sistema de servoaccionamiento de corriente continua
- Interfaz para el control de la máquina automática de corte vía un PC compatible con IBM

Datos generales para pedido

Código	3125090000
Tipo	CUTFIX PRO FEEDER XL
GTIN (EAN)	4099987282055
Cantidad	1 Pieza

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	370 mm	Profundidad (pulgadas)	14.5669 inch
Altura	250 mm	Altura (pulgadas)	9.8425 inch
Anchura	300 mm	Anchura (pulgadas)	11.811 inch
Peso neto	13000 g		

Máquinas automáticas para cortar a medida

Potencia de conexión	0.1 kW	Código de cantidades máx.	Código de cantidad de pieza ajustable
Motor	eléctrico	Teclado	Pantalla táctil
Pantalla indicadora	Pantalla LCD	Preselección de longitudes, max.	999999 mm
Preselección de longitudes, min.	10 mm	Software	para intercambio de datos con PC compatible con IBM
Paso (diámetro máx.)	8 mm de diámetro exterior	Conexión eléctrica	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Conductores individuales flexibles/sólidos	máx. 10 mm ² / máx. 2,5 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		