


FUCR 10-36V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Versión	Soporte del fusible para borne de paso, rojo, 6.3 A, giratorio, enchufable, V-0, Wemid
Código	3125630000
Tipo	FUCR 10-36V RT
GTIN (EAN)	4099987287296
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	40.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.5945 inch
Altura	38 mm	Altura (pulgadas)	1.4961 inch
Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0.315 inch
Peso neto	6.64 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	120 °C		

Datos del material

Material básico	Wemid	Color	rojo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo	Gama de temperaturas de servicio, max.	120 °C
-----------------------	-----------------	--	--------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de montaje	insertado
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		