

SFX-VT 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Alta flexibilidad: SFX

Los señalizadores SFX son la opción preferida para la señalización de cables si se opta por las clásicas abrazaderas. Los cables no siempre forman una línea recta. El material utilizado en los señalizadores SFX hace frente a este problema con poliuretano altamente flexible. El señalizador sigue cada curva del cable y se engancha con gran facilidad. Sus ventajas de un vistazo:

Resistencia a la intemperie probada según ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabla 3, procedimiento A ciclo 1 a las 5000 horas

Marcado individualmente con M-Print® PRO

Impresión fácil y rápida con THM MultiMark

Datos generales para pedido

Código	3128310000
Tipo	SFX-VT 11/60 MM BP GE
GTIN (EAN)	4099987301664
Cantidad	6000 Pieza

SFX-VT 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0236 inch
Altura	60 mm	Altura (pulgadas)	2.3622 inch
Anchura	13 mm	Anchura (pulgadas)	0.5118 inch
Peso neto	0.55 g		

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Versión	libre de halógenos
Anchura	13 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
Color	amarillo	Halógenos	No
Material básico	Poliuretano	Caracteres impresos	sin
Tamaño del campo para rotulación	10.5 x 44 mm		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	500 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	16 mm²	Diámetro externo del conductor, max.	40 mm
Diámetro externo del conductor, min.	7 mm	Paso de abrazadera	Plano
diámetro externo del conductor	7 - 40 mm	Abrazadera adecuada	Plástico

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		