Hoja técnica

ESG-FO 6/17 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Larga vida útil garantizada: ESG
Las etiquetas de múltiples colores y formatos disponen de una potente capa de adhesivo que garantiza la mayor adherencia posible a la superficie. El poliéster de doble capa permite que el material de la base sea muy fino y extremadamente resistente a la rotura.
Ventajas de MultiMark

- "Distintos materiales para diferentes requisitos"
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

Datos generales para pedido

Código	3128350000
Tipo	ESG-FO 6/17 MM RT
GTIN (EAN)	4099987301701
Cantidad	1000 Pieza

Hoja técnica

ESG-FO 6/17 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.55 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0217 inch
Altura	6 mm	Altura (pulgadas)	0.2362 inch
Anchura	17 mm	Anchura (pulgadas)	0.6693 inch
Peso neto	0.06 g		

Datos generales

Adhesivos	Espuma de PE con adhesivo acrílico	Versión	autoadhesivo, libre de halógenos
Anchura	17 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Color	rojo	Halógenos	No
Material básico	Poliéster	Caracteres impresos	sin
Tamaño del campo para rotulación	6 x 17 mm	Homologación según UL 969	Sí
Unidades por rollo	1000		

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		