

## IE-C6GO6LD0011F40F40-X-K3KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | Latiguillo, RJ12, RJ12, Cat.3, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.1 m, 6 kV |
| Código     | <a href="#">3136130011</a>   |
| Tipo       | IE-C6GO6LD0011F40F40-X-K3KV  |
| GTIN (EAN) | 4099987349338  |
| Cantidad   | 15 Pieza   |

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

|           |       |                     |              |
|-----------|-------|---------------------|--------------|
| Longitud  | 1.1 m | Longitud (pulgadas) | 43.3071 inch |
| Peso neto | 29 g  |                     |              |

#### Temperaturas

|                               |                         |                |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -20 °C...60 °C |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|

#### Normas generales

|                |            |  |                       |
|----------------|------------|--|-----------------------|
| Conector norma | TIA-1096-A | Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|----------------|------------|--|-----------------------|

#### Clavija de conexión

|                             |   |                               |   |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---|
| Clavija de conexión derecha | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado | Clavija de conexión izquierda | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---|

#### Conector derecho

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Clavija de conexión derecha | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado |
|-----------------------------|---|

#### Conector izquierdo

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Clavija de conexión izquierda | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado |
|-------------------------------|---|

#### Montaje del cable

|                            |              |                            |                                  |
|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| Diámetro de la funda       | 4.8 mm       | Color de revestimiento     | gris                             |
| Sección                    | 3x2xAWG 24/7 | Apantallamiento            | U/UTP                            |
| Número de conductores      | 6            | Diámetro de la funda, max. | 5 mm                             |
| Diámetro de la funda, min. | 4.6 mm       | Material del revestimiento | Poco humo, cero halógenos (LSZH) |

#### Propiedades eléctricas cable

|                                |       |                              |          |
|--------------------------------|-------|------------------------------|----------|
| Sobretensión de choque nominal | 6 kV  | Resistencia del aislamiento  | ≥ 100 MΩ |
| Categoría                      | Cat.3 | Tensión de aislamiento, máx. | 300 V    |

**IE-C6GO6LD0011F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

|                       |    |                  |                                |
|-----------------------|----|------------------|--------------------------------|
| Resistencia al aceite | No | Color            | rojo, gris                     |
| Halógenos             | No | Retardo de llama | in accordance with IEC 60332-1 |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |