

## IE-C6GO6LD0150F40F40-X-K3KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Versión	Latiguillo, RJ12, RJ12, Cat.3, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 15 m, 6 kV
Código	<a href="#">3136 130150</a>
Tipo	IE-C6GO6LD0150F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349413
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Longitud	15 m	Longitud (pulgadas)	590.5512 inch
Peso neto	391 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
-------------------------------	-------------------------	----------------

#### Normas generales

Conector norma	TIA-1096-A	Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación	VDE-AR-N 4100:2019-04
----------------	------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------

#### Clavija de conexión

Clavija de conexión derecha	RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado	Clavija de conexión izquierda	RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado
-----------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------

#### Conector derecho

Clavija de conexión derecha	RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado
-----------------------------	-------------------------------------------------------------

#### Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda	RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado
-------------------------------	-------------------------------------------------------------

#### Montaje del cable

Diámetro de la funda	4.8 mm	Color de revestimiento	gris
Sección	3x2xAWG 24/7	Apantallamiento	U/UTP
Número de conductores	6	Diámetro de la funda, max.	5 mm
Diámetro de la funda, min.	4.6 mm	Material del revestimiento	Poco humo, cero halógenos (LSZH)

#### Propiedades eléctricas cable

Sobretensión de choque nominal	6 kV	Resistencia del aislamiento	≥ 100 MΩ
Categoría	Cat.3	Tensión de aislamiento, máx.	300 V

**IE-C6GO6LD0150F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Resistencia al aceite	No	Color	rojo, gris
Halógenos	No	Retardo de llama	in accordance with IEC 60332-1

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		