

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Código	3138120000
Tipo	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X</a>
GTIN (EAN)	4099987365994
Cantidad	1 Pieza

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch
Longitud	325 mm	Longitud (pulgadas)	12.7952 inch
Peso neto	326 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio -20 - 50°C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención		
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412		

### Datos de conexión

Rosca de conexión sin

### Datos del material

Material capotas Aluminio Masa de relleno PUR V0

### Datos eléctricos

Tensión nominal ≤ 5 V DC eléctrica 1.4 W  
 Atenuable Sí

### Datos técnicos generales

Forma del módulo LED Rectangular Vida operativa 60.000 h  
 Tipo de protección IP67 Clase de eficiencia (según directiva europea 874/2012/EU) Not required


### Especificaciones técnicas del cable

Cable material PUR Color de revestimiento negro  
 Material capotas Aluminio Longitud de cable 5 m

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Dibujo



## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Clip de montaje M8/M12



Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

### Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M12-CLIP	Versión	
Código	<a href="#">1362750000</a>		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Cantidad	10 ST		