

HDC 10B SS 1M32G ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
Código	3139860000
Tipo	HDC 10B SS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382229
Cantidad	1 Pieza

HDC 10B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	169 mm	Profundidad (pulgadas)	6.6535 inch
Anchura	80 mm	Anchura (pulgadas)	3.1496 inch
Medida de fijación, altura	60 mm	Medida de fijación, anchura	104 mm
Peso neto	913 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C	Temperatura límite	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	--------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Versión, cajas	Carcasa básica	Tamaño de instalación	4
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo	Carcasa básica
Sin halógenos	false	BG	4
Tipo de protección	IP55		

Dimensiones

Anchura	80 mm
---------	-------

Datos nominales IECEx/ATEX

N.º de certificación (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	N.º de certificación (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
------------------------------	-----------------	-----------------------------	------------------

Versión

Tamaño de instalación	4	Superficie	Esmalte en polvo
BG	4		

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC 10B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Tamaño 4 (10B)**

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 10B TOS 1M32G ATEX	Versión
Código	3139960000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Caja
GTIN (EAN)	4099987382328	de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 32
Tipo	HDC 10B TSS 1M32G ATEX	Versión
Código	3139970000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Caja
GTIN (EAN)	4099987382335	de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 32
Tipo	HDC 10B COVER ATEX	Versión
Código	3140060000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Tapa
GTIN (EAN)	4099987382427	para partes inferiores de la capota, Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	