

## HDC 10B SS 1M32G ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

### Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
Código	<a href="#">3139860000</a>
Tipo	HDC 10B SS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382229
Cantidad	1 Pieza

## HDC 10B SS 1M32G ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	169 mm	Profundidad (pulgadas)	6.6535 inch
Anchura	80 mm	Anchura (pulgadas)	3.1496 inch
Medida de fijación, altura	60 mm	Medida de fijación, anchura	104 mm
Peso neto	913 g		

### Temperaturas

Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C	Temperatura límite	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	--------------------	------------------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Versión, cajas	Carcasa básica	Tamaño de instalación	4
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris
Superficie	otros	Tipo	Carcasa básica
Sin halógenos	false	BG	4
Tipo de protección	IP55		

### Dimensiones

Anchura	80 mm
---------	-------

### Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Núm. de certificación (ATEX)	IECEXUR24.0077X
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

### Versión

Tamaño de instalación	4	Superficie	otros
BG	4		

### Clasificaciones


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 10B SS 1M32G ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dibujos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 10B SS 1M32G ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Tamaño 4 (10B)



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC 10B TOS 1M32G ATEX	Versión
Código	<a href="#">3139960000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Caja
GTIN (EAN)	4099987382328	de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 32
Tipo	HDC 10B TSS 1M32G ATEX	Versión
Código	<a href="#">3139970000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Caja
GTIN (EAN)	4099987382335	de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 32
Tipo	HDC 10B COVER ATEX	Versión
Código	<a href="#">3140060000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Tapa
GTIN (EAN)	4099987382427	para partes inferiores de la capota, Conexión brida-tornillo, Estándar,
Cantidad	1 ST	Dimensiones de las entradas de cable: none