

HDC 16B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP55, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar
Código	3139870000
Tipo	HDC 16B SS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382236
Cantidad	1 Pieza

HDC 16B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	189 mm	Profundidad (pulgadas)	7.4409 inch
Altura	111.5 mm	Altura (pulgadas)	4.3898 inch
Anchura	80 mm	Anchura (pulgadas)	3.1496 inch
Medida de fijación, altura	60 mm	Medida de fijación, anchura	160 mm
Peso neto	1039 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C	Temperatura límite	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	--------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Versión, cajas	Carcasa básica	Tamaño de instalación	6
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo	Carcasa básica
Sin halógenos	false	BG	6
Tipo de protección	IP55		

Dimensiones

Anchura	80 mm
---------	-------

Datos nominales IECEx/ATEX

N.º de certificación (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	N.º de certificación (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
------------------------------	-----------------	-----------------------------	------------------

Versión

Tamaño de instalación	6	Superficie	Esmalte en polvo
BG	6		

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC 16B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tamaño 6 (16B)



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 16B TOS 1M32G ATEX	Versión
Código	3139980000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP55, Caja
GTIN (EAN)	4099987382342	de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 32
Tipo	HDC 16B TOS 2M25G ATEX	Versión
Código	3139990000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP55, Caja
GTIN (EAN)	4099987382359	de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 32, M 25
Tipo	HDC 16B TSS 1M32G ATEX	Versión
Código	3140000000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP55, Caja
GTIN (EAN)	4099987382366	de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 32
Tipo	HDC 16B COVER ATEX	Versión
Código	3140070000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP55, Tapa
GTIN (EAN)	4099987382434	para partes inferiores de la capota, Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	

Grupo 6



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC HDD 24 FC EX 1500	Versión
Código	3116650000	HDC - Conector, Hembra, 1500 V, Número de polos: 24, Conexión
GTIN (EAN)	4099987235778	crimpada, Tamaño de instalación: 6
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HDD 24 MC EX 1500	Versión
Código	3116630000	HDC - Conector, Macho, 1500 V, Número de polos: 24, Conexión
GTIN (EAN)	4099987235754	crimpada, Tamaño de instalación: 6
Cantidad	1 ST	

HDC 16B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	HDC HDD 32 FC EX 1000	Versión
Código	3116640000	HDC - Conector, Hembra, 1000 V, Número de polos: 32, Conexión
GTIN (EAN)	4099987235761	crimpada, Tamaño de instalación: 6
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HDD 32 MC EX 1000	Versión
Código	3116620000	HDC - Conector, Macho, 1000 V, Número de polos: 32, Conexión
GTIN (EAN)	4099987235747	crimpada, Tamaño de instalación: 6
Cantidad	1 ST	