

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40 |
| Código | 3139890000 |
| Tipo | HDC 24B SS 2M40G ATEX |
| GTIN (EAN) | 4099987382250 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

| | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| Profundidad | 216 mm | Profundidad (pulgadas) | 8.5039 inch |
| Altura | 111.5 mm | Altura (pulgadas) | 4.3898 inch |
| Anchura | 80 mm | Anchura (pulgadas) | 3.1496 inch |
| Medida de fijación, altura | 60 mm | Medida de fijación, anchura | 187 mm |
| Peso neto | 1160 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Temperatura ambiente | -20 °C...40 °C | Temperatura límite | -20 °C ... 80 °C |
|----------------------|----------------|--------------------|------------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos generales

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| Versión, cajas | Carcasa básica | Tamaño de instalación | 8 |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Color | gris |
| Material capotas | Fundición inyectada de aluminio | Superficie | otros |
| Tipo | Carcasa básica | Sin halógenos | false |
| Carcasas EMC | Sí | BG | 8 |
| Tipo de protección | IP55 | | |

Dimensiones

| | |
|---------|-------|
| Anchura | 80 mm |
|---------|-------|

Datos nominales IECEX/ATEX

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Núm. de certificación (IECEX) | TUEV24ATEX9197X | Núm. de certificación (ATEX) | IECEXUR24.0077X |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|

Versión

| | | | |
|-----------------------|---|------------|-------|
| Tamaño de instalación | 8 | Superficie | otros |
| BG | 8 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com



HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tamaño 8 (24B)



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 24B TOS 1M32G ATEX | Versión |
| Código | 3140010000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las |
| GTIN (EAN) | 4099987382373 | entradas de cable: M 32 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC 24B TOS 2M32G ATEX | Versión |
| Código | 3140020000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las |
| GTIN (EAN) | 4099987382380 | entradas de cable: 2*M32 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC 24B TSS 1M32G ATEX | Versión |
| Código | 3140030000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las |
| GTIN (EAN) | 4099987382397 | entradas de cable: M 32 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC 24B TSS 1M40G ATEX | Versión |
| Código | 3140040000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las |
| GTIN (EAN) | 4099987382403 | entradas de cable: M 40 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC 24B COVER ATEX | Versión |
| Código | 3140080000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55, Tapa para partes inferiores de la capota, Conexión brida-tornillo, Estándar, |
| GTIN (EAN) | 4099987382441 | Dimensiones de las entradas de cable: none |
| Cantidad | 1 ST | |

Grupo 8



**IECEX
ATEX**

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC HDD 48 FC EX 1500 | Versión |
| Código | 3116690000 | HDC - Conector, Hembra, 1500 V, Número de polos: 48, Conexión |
| GTIN (EAN) | 4099987235914 | crimpada, Tamaño de instalación: 8 |
| Cantidad | 1 ST | |

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC HDD 48 MC EX 1500 | Versión |
| Código | 3116670000 | HDC - Conector, Macho, 1500 V, Número de polos: 48, Conexión |
| GTIN (EAN) | 4099987235792 | crimpada, Tamaño de instalación: 8 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC HDD 56 FC EX 1000 | Versión |
| Código | 3116680000 | HDC - Conector, Hembra, 1000 V, Número de polos: 56, Conexión |
| GTIN (EAN) | 4099987235907 | crimpada, Tamaño de instalación: 8 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC HDD 56 MC EX 1000 | Versión |
| Código | 3116660000 | HDC - Conector, Macho, 1000 V, Número de polos: 56, Conexión |
| GTIN (EAN) | 4099987235785 | crimpada, Tamaño de instalación: 8 |
| Cantidad | 1 ST | |