

HDC 06B AS ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: Atrás: IP20, Base abierta, Conexión bridatornillo, Estándar
Código	3139900000
Tipo	HDC 06B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382267
Cantidad	1 Pieza

HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2.2835 inch
Medida de fijación, altura	32 mm	Medida de fijación, anchura	70 mm
Peso neto	141.68 g		

Temperaturas

Temperatura límite -20 °C ... 80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Versión, cajas	Base abierta	Tamaño de instalación	3
Grado inflamabilidad según UL 94	None	Color	gris
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo	Base abierta (paso)
Sin halógenos	false	BG	3
Tipo de protección	Atrás: IP20		

Dimensiones

Anchura 58 mm

Datos nominales IECEx/ATEX

N.º de certificación (IECEx) TUEV24ATEX9197X N.º de certificación (ATEX) IECEXTUR24.0077X

Versión

Tamaño de instalación	3	Superficie	Esmalte en polvo
BG	3		

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Tamaño 3 (06B)**

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 06B COVER ATEX	Versión
Código	3140050000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: IP55, Tapa
GTIN (EAN)	4099987382410	para partes inferiores de la capota, Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC 06B TOS 1M25G ATEX	Versión
Código	3139940000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: IP55, Caja
GTIN (EAN)	4099987382304	de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 25
Tipo	HDC 06B TSS 1M25G ATEX	Versión
Código	3139950000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: IP55, Caja
GTIN (EAN)	4099987382311	de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 25