

HDC 10B AS ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Base abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none
Código	3139910000
Tipo	HDC 10B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382274
Cantidad	1 Pieza

HDC 10B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



RoHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	144 mm	Profundidad (pulgadas)	5.6693 inch
Altura	29.5 mm	Altura (pulgadas)	1.1614 inch
Anchura	48 mm	Anchura (pulgadas)	1.8898 inch
Medida de fijación, altura	32 mm	Medida de fijación, anchura	83 mm
Peso neto	170 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente -20 °C...40 °C Temperatura límite -20 °C ... 80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Versión, cajas	Base abierta	Tamaño de instalación	4
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris
Superficie	otros	Tipo	Base abierta (paso)
Sin halógenos	false	BG	4
Tipo de protección	IP55		

Dimensiones

Anchura 48 mm

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (IECEx) TUEV24ATEX9197X Núm. de certificación (ATEX) IECEXTUR24.0077X

Versión

Tamaño de instalación 4 Superficie otros
BG 4

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC 10B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Tamaño 4 (10B)**

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 10B TOS 1M32G ATEX	Versión
Código	3139960000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Caja
GTIN (EAN)	4099987382328	de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 32
Tipo	HDC 10B TSS 1M32G ATEX	Versión
Código	3139970000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Caja
GTIN (EAN)	4099987382335	de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 32
Tipo	HDC 10B COVER ATEX	Versión
Código	3140060000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Tapa
GTIN (EAN)	4099987382427	para partes inferiores de la capota, Conexión brida-tornillo, Estándar,
Cantidad	1 ST	Dimensiones de las entradas de cable: none