

HDC 06B TSS 1M25G ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: IP55, Caja de conector, Conexión bridatornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
Código	3139950000
Tipo	HDC 06B TSS 1M25G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382311
Cantidad	1 Pieza

HDC 06B TSS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Altura	100.5 mm	Altura (pulgadas)	3.9567 inch
Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2.2835 inch
Peso neto	451 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C	Temperatura límite	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	--------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Versión, cajas	Caja de conector	Tamaño de instalación	3
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo	Conecotor macho
Sin halógenos	false	BG	3
Tipo de protección	IP55		

Dimensiones

Anchura	58 mm
---------	-------

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	Núm. de certificación (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
-------------------------------	-----------------	------------------------------	------------------

Versión

Tamaño de instalación	3	Superficie	Esmalte en polvo
BG	3		

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B TSS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC 06B TSS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Tamaño 3 (06B)**

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 06B SS 1M25G ATEX	Versión
Código	3139850000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382212	Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC 06B AS ATEX	Versión
Código	3139900000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: Atrás:
GTIN (EAN)	4099987382267	IP20, Base abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	