

**HDC 16B TOS 2M25G ATEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

**Datos generales para pedido**

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP55, Caja de conector, Conexión bridatornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32, M 25
Código	<a href="#">3139990000</a>
Tipo	HDC 16B TOS 2M25G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382359
Cantidad	1 Pieza

**HDC 16B TOS 2M25G ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones

**IECEx** ATEX

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	164 mm	Profundidad (pulgadas)	6.4567 inch
Altura	111 mm	Altura (pulgadas)	4.3701 inch
Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2.2835 inch
Peso neto	506.88 g		

**Temperaturas**

Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C	Temperatura límite	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	--------------------	------------------

**Datos generales**

Versión, cajas	Caja de conector	Tamaño de instalación	6
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo	Conector macho
Sin halógenos	false	BG	6
Tipo de protección	IP55		

**Dimensiones**

Anchura	58 mm
---------	-------

**Datos nominales IECEx/ATEX**

Núm. de certificación (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	Núm. de certificación (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
-------------------------------	-----------------	------------------------------	------------------

**Versión**

Tamaño de instalación	6	Superficie	Esmalte en polvo
BG	6		

**Clasificaciones**


ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC 16B TOS 2M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



## HDC 16B TOS 2M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Tamaño 6 (16B)



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC 16B SS 1M32G ATEX	Versión
Código	<a href="#">3139870000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382236	Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC 16B AS ATEX	Versión
Código	<a href="#">3139920000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP55, Base
GTIN (EAN)	4099987382281	abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	

### Grupo 6



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC HDD 24 FC EX 1500	Versión
Código	<a href="#">3116650000</a>	HDC - Conector, Hembra, 1500 V, Número de polos: 24, Conexión
GTIN (EAN)	4099987235778	crimpada, Tamaño de instalación: 6
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HDD 24 MC EX 1500	Versión
Código	<a href="#">3116630000</a>	HDC - Conector, Macho, 1500 V, Número de polos: 24, Conexión
GTIN (EAN)	4099987235754	crimpada, Tamaño de instalación: 6
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HDD 32 FC EX 1000	Versión
Código	<a href="#">3116640000</a>	HDC - Conector, Hembra, 1000 V, Número de polos: 32, Conexión
GTIN (EAN)	4099987235761	crimpada, Tamaño de instalación: 6
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HDD 32 MC EX 1000	Versión
Código	<a href="#">3116620000</a>	HDC - Conector, Macho, 1000 V, Número de polos: 32, Conexión
GTIN (EAN)	4099987235747	crimpada, Tamaño de instalación: 6
Cantidad	1 ST	