

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

### Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Tapa para partes inferiores de la capota, Conexión brida-tornillo, Estándar
Código	<u>3140060000</u>
Tipo	HDC 10B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382427
Cantidad	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Datos técnicos**

logaciones

Homologaciones

# IECEX ATEX

	ILULA			
Dimensiones y pesos				
Due from all also al	1.4.4	Due formalished (seed on deep)	F 0000 in all	
Profundidad	144 mm	Profundidad (pulgadas)	5.6693 inch	
Altura	31 mm	Altura (pulgadas)	1.2205 inch	
Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2.2835 inch	
Peso neto	153.12 g			
Temperaturas				
Temperatura ambiente	-20 °C40 °C	Temperatura límite	-20 °C 80 °C	
Datos generales				
Versión, cajas	Tapa para partes inferiores de la capota	Tamaño de instalación	4	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris	
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo	Тара	
Sin halógenos	false	BG	4	
Tipo de protección	IP55			
Dimensiones				
Anchura	58 mm			
Datos nominales IECEx/ATE	x		,	
Núm. de certificación (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Núm. de certificación (ATEX)	IECEXTUR24.0077X	
Versión				
Tamaño de instalación	4	Superficie	Esmalte en polvo	
BG	4	Superficie	Esmaile en poivo	
Clasificaciones				
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437	
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437	
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02	
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02	
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02	
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02	
ECLASS 15.0	27-44-02-02			

Fecha de creación 30.10.2025 09:48:16 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dibujos





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Accesorios**

### Tamaño 4 (10B)



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC 10B AS ATEX	Versión
Código	3139910000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55, Base
GTIN (EAN)	4099987382274	abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC 10B SS 1M32G ATEX	Versión
Tipo Código	HDC 10B SS 1M32G ATEX 3139860000	Versión HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP55,
•		

Versión del catálogo / Dibujos 4