

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55, Tapa para partes inferiores de la capota, Conexión brida-tornillo, Estándar
Código	<u>3140080000</u>
Tipo	HDC 24B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382441
Cantidad	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones

Homologaciones

IECEx ATEX

	ILULA			
Dimensiones y pesos				
Due formalishe al	101	Due formalista at (control de a)	7.5107 :h	
Profundidad	191 mm	Profundidad (pulgadas)	7.5197 inch	
Altura	31 mm	Altura (pulgadas)	1.2205 inch	
Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2.2835 inch	
Peso neto	180.3 g			
Temperaturas				
Temperatura ambiente	-20 °C40 °C	Temperatura límite	-20 °C 80 °C	
Datos generales				
Versión, cajas	Tapa para partes inferiores de la capota	Tamaño de instalación	8	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris	
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo	Тара	
Sin halógenos	false	BG	8	
Tipo de protección	IP55			
Dimensiones				
Anchura	58 mm			
Datos nominales IECEx/ATE				
Datos Hollillales IECEX/ATE	<u> </u>			
Núm. de certificación (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Núm. de certificación (ATEX)	IECEXTUR24.0077X	
Versión				
Tamaño de instalación	8	Superficie	Esmalte en polvo	
BG	8			
Clasificaciones				
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437	
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437	
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02	
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02	
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-02-02 27-44-02-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-02	

Fecha de creación 02.11.2025 09:37:23 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tamaño 8 (24B)



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Date g	tos generales para pedido		
Tipo	HDC 24B AS ATEX	Versión	
Código	<u>3139930000</u>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55, Base	
GTIN (EAN)	4099987382298	abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar	
Cantidad	1 ST		
Tipo	HDC 24B SS 1M40G ATEX	Versión	
Código	3139880000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55,	
GTIN (EAN)	4099987382243	Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las	
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 40	
Tipo	HDC 24B SS 2M40G ATEX	Versión	
Código	3139890000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55,	
GTIN (EAN)	4099987382250	Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las	
Cantidad	1 ST	entradas de cable: M 40	

Versión del catálogo / Dibujos 4