

**HDC 24B COVER ATEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

**Datos generales para pedido**

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55, Tapa para partes inferiores de la capota, Conexión brida-tornillo, Estándar
Código	<a href="#">3140080000</a>
Tipo	HDC 24B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382441
Cantidad	1 Pieza

**HDC 24B COVER ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	191 mm	Profundidad (pulgadas)	7.5197 inch
Altura	31 mm	Altura (pulgadas)	1.2205 inch
Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2.2835 inch
Peso neto	180.3 g		

**Temperaturas**

Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C	Temperatura límite	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	--------------------	------------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Versión, cajas	Tapa para partes inferiores de la capota	Tamaño de instalación	8
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo	Tapa
Sin halógenos	false	BG	8
Tipo de protección	IP55		

**Dimensiones**

Anchura	58 mm
---------	-------

**Datos nominales IECEx/ATEX**

N.º de certificación (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	N.º de certificación (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
------------------------------	-----------------	-----------------------------	------------------

**Versión**

Tamaño de instalación	8	Superficie	Esmalte en polvo
BG	8		

**Clasificaciones**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC 24B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



**HDC 24B COVER ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Tamaño 8 (24B)**

La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

**Datos generales para pedido**

Tipo	HDC 24B AS ATEX	Versión
Código	<a href="#">3139930000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55, Base
GTIN (EAN)	4099987382298	abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC 24B SS 1M40G ATEX	Versión
Código	<a href="#">3139880000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382243	Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC 24B SS 2M40G ATEX	Versión
Código	<a href="#">3139890000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382250	Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
Cantidad	1 ST	