

**HDC MDU 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexible**

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

**Datos generales para pedido**

Versión	Módulo, Número de polos: 0, Macho, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 1
Código	<a href="#">3149600000</a>
Tipo	HDC MDU 2
GTIN (EAN)	4099987598781
Cantidad	5 Pieza

**HDC MDU 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Datos técnicos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	34.1 mm	Profundidad (pulgadas)	1.3425 inch
Altura	16.8 mm	Altura (pulgadas)	0.6614 inch
Anchura	34.1 mm	Anchura (pulgadas)	1.3425 inch
Longitud	14.6 mm	Longitud (pulgadas)	0.5748 inch
Peso neto	1 g		

**Temperaturas**

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin excepción
---	------------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Número de polos	0	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Ciclos de enchufado	≥ 500	Tipo	Macho, Hembra
Grado de polución	3	Material básico	Polícarbonato de fibra de vidrio duro
Serie	ModuPlug	Ranuras de conector necesarias	1

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MDU 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

