

SAIBGP-M-5A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Código | 3150930000 |
| Tipo | SAIBGP-M-5A-M12-WDF |
| GTIN (EAN) | 4099987610858 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| N.º de certificado (cULus) | E307231 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|-------|------------------------|------|
| Diámetro | 29 mm | Espesor de pared, máx. | 5 mm |
| Peso neto | 27 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos técnicos conectores de libre configuración

| | | |
|---|-----------------------------|------|
| Número de polos | 5 | |
| Codificación | Codificación A | |
| Superficie de contacto | Ni/Au | |
| LED | No | |
| Tipo de conexión | PUSH IN | |
| Material capotas | PA 66 | |
| Resistencia del aislamiento | ≥ 100 MΩ | |
| Diámetros de cable, max. | 8 mm | |
| Diámetros de cable, min. | 4 mm | |
| Sección de conexión del conductor, max. | 0.75 mm ² | |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.14 mm ² | |
| Tensión nominal | 48 V | |
| Corriente nominal | 4 A | |
| Tipo de protección | IP67 | |
| Ciclos de enchufado | ≥ 100 | |
| Grado de polución | 3 | |
| Género del contacto | Hembra | |
| Tensión nominal | Tensión nominal | 48 V |
| | Tipo de tensión | AC |
| | Tensión nominal | 60 V |
| | Tipo de tensión | DC |
| Conexión de apantallamiento | No | |
| Material del anillo roscado | Fundición inyectada de cinc | |
| Rango de temperatura caja | -40 ... +85 °C | |

Normas

| | |
|----------------|-----------------|
| Conector norma | IEC 61076-2-101 |
|----------------|-----------------|

Datos técnicos Aspectos generales

| | | | |
|-------------------|-----|------------------------|----------------|
| Número de polos | 5 | Codificación | Codificación A |
| Rosca de conexión | M12 | Superficie de contacto | Ni/Au |

SAIBGP-M-5A-M12-WDF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Datos técnicos**

| | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| LED | No | Tipo de conexión | PUSH IN |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Material capotas | PA 66 |
| Resistencia del aislamiento | ≥ 100 MΩ | Sección de conexión del conductor, rígido, max. | 0.75 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, rígido, mín. | 0.14 mm ² | Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 0.75 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0.14 mm ² | Tensión nominal | 48 V |
| Corriente nominal | 4 A | Tipo de protección | IP67 |
| Ciclos de enchufado | ≥ 100 | Grado de polución | 3 |
| Material del anillo roscado | Fundición inyectada de cinc | Rango de temperatura caja | -40 ... +85 ° C |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

SAIBGP-M-5A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Dibujos

www.weidmueller.com


Dibujo acotado



Esquema de polos



Dibujos





SAIBGP-M-5A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Contratuercas - latón - EMC



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | SKMU EMV M20 | Versión | |
| Código | 1777630000 | SKMU MS EMV (contratuercas de latón - EMC), Contratuercas, M 20, | |
| GTIN (EAN) | 4032248157907 | 3.6 mm, latón, niquelado | |
| Cantidad | 100 ST | | |