

CB 200/3,6 TR NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	3155820000
Tipo	CB 200/3,6 TR NC
GTIN (EAN)	4099987656993
Cantidad	20000 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0 mm	Altura	200 mm
Altura (pulgadas)	7.874 inch	Anchura	3.6 mm
Anchura (pulgadas)	0.1417 inch	Peso neto	0.01 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Material básico	Poliamida 66	Resistencia a la tracción	180 N
Diámetro de mazo, máx.	50 mm	Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	40 lbf
Diámetro de mazo, mín.	3 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		