

## CB 380/4,8 TR NC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Código	3155910000
Tipo	<a href="#">CB 380/4,8 TR NC</a>
GTIN (EAN)	4099987657242
Cantidad	100 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0 mm	Altura	380 mm
Altura (pulgadas)	14.9606 inch	Anchura	4.8 mm
Anchura (pulgadas)	0.189 inch	Peso neto	2.38 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Material de instalación

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Material básico	Poliamida 66	Resistencia a la tracción	220 N
Diámetro de mazo, máx.	105 mm	Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	49 lbf
Diámetro de mazo, mín.	3 mm		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		