



Datos generales para pedido

Código	3156010000
Tipo	CB 750/7,6 TR NC
GTIN (EAN)	4099987657600
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0 mm	Altura	750 mm
Altura (pulgadas)	29.5275 inch	Anchura	7.6 mm
Anchura (pulgadas)	0.2992 inch	Peso neto	10 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Material básico	Poliamida 66	Resistencia a la tracción	550 N
Diámetro de mazo, máx.	220 mm	Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	124 lbf
Diámetro de mazo, mín.	4 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		