



### Datos generales para pedido

Código	3156020000
Tipo	<a href="#">CB 760/9 TR NC</a>
GTIN (EAN)	4099987657631
Cantidad	1000 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0 mm	Altura	760 mm
Altura (pulgadas)	29.9212 inch	Anchura	9 mm
Anchura (pulgadas)	0.3543 inch	Peso neto	1.33 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Material de instalación

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Material básico	Poliamida 66	Resistencia a la tracción	800 N
Diámetro de mazo, máx.	225 mm	Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	180 lbf
Diámetro de mazo, mín.	10 mm		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		