



Datos generales para pedido

Código	3156170000
Tipo	CB 250/4,8 TR BK
GTIN (EAN)	4099987658140
Cantidad	12000 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0 mm	Altura	250 mm
Altura (pulgadas)	9.8425 inch	Anchura	4.8 mm
Anchura (pulgadas)	0.189 inch	Peso neto	0.01 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Material básico	Poliamida 66	Resistencia a la tracción	220 N
Diámetro de mazo, máx.	65 mm	Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	49 lbf
Diámetro de mazo, mín.	3 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		