

CB 370/7,6 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	3156220000
Tipo	CB 370/7,6 TR BK
GTIN (EAN)	4099987658294
Cantidad	4500 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0 mm	Altura	370 mm
Altura (pulgadas)	14.5669 inch	Anchura	7.6 mm
Anchura (pulgadas)	0.2992 inch	Peso neto	0.12 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Material básico	Poliamida 66	Resistencia a la tracción	550 N
Diámetro de mazo, máx.	98 mm	Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	124 lbf
Diámetro de mazo, mín.	4 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		