

HDC MHP 200 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

Datos generales para pedido

Versión	Módulo de alimentación, 1000 V, 200 A, Número de polos: 1, Conexión crimpada, Macho, Ranuras de conector necesarias: 2
Código	3157260000
Tipo	HDC MHP 200 MC 2
GTIN (EAN)	4099987663489
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	34 mm	Profundidad (pulgadas)	1.3386 inch
Altura	60.3 mm	Altura (pulgadas)	2.374 inch
Anchura	34 mm	Anchura (pulgadas)	1.3386 inch
Peso neto	21 g		

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexión a tierra

Tipo de conexión PE Conexión brida-tornillo a través del marco del módulo

Datos generales

Número de polos	1	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Resistencia del aislamiento	10 ¹² Ω	Ciclos de enchufado	≥ 500
Tipo	Macho	Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3	Material básico	Polycarbonato de fibra de vidrio duro
Serie	ModuPlug	Tensión nominal (DIN EN 61984)	1000 V
Tensión nominal según UL/CSA	600 V	Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	8 kV
Corriente nominal (DIN EN 61984)	200 A	Ranuras de conector necesarias	2

Versión

Longitud de desaislado, conexión nominal 19 mm Tipo de conexión Conexión crimpada
 Sección de conexión del conductor, max. 70 mm² Sección de conexión del conductor, min. 25 mm²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Dibujos

Dibujo

HDC MHP 200 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Contactos crimpados de 200 A



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC MHP200 M 16 2	Versión
Código	3158660000	Macho, plata, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4099987671118	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 M 25 2	Versión
Código	3157390000	Macho, plata, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663618	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 M 35 2	Versión
Código	3157400000	Macho, plata, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663625	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 M 50 2	Versión
Código	3157410000	Macho, plata, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663632	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 M 70 2	Versión
Código	3157420000	Macho, plata, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663649	
Cantidad	1 ST	

Varios



Además de los conectores industriales, la gama RockStar® incluye los correspondientes accesorios funcionales y de seguridad destinados al cableado de la instalación, como sistemas de codificación, bridas de apantallamiento, tapas protectoras y juntas de repuesto.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Versión
Código	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
Cantidad	1 ST	