

HDC 40D TOBU 1M32 BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Las cajas de plástico son especialmente aptas para aplicaciones en las que la resistencia de los metales no es suficiente. Además, las cajas mostradas aquí son más ligeras y ligeramente más baratas que las cajas de aluminio estándar. Por lo tanto, puede resultar conveniente utilizar cajas de plástico en aplicaciones en las que los materiales no necesitan ser tan robustos. La estanqueidad sigue siendo IP65.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32, M 40 |
| Código | 3164310000 |
| Tipo | HDC 40D TOBU 1M32 BP |
| GTIN (EAN) | 4099987800181 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HDC 40D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 94 mm | Profundidad (pulgadas) | 3.7008 inch |
| Altura | 99.5 mm | Altura (pulgadas) | 3.9173 inch |
| Anchura | 56 mm | Anchura (pulgadas) | 2.2047 inch |
| Peso neto | 175 g | | |

Temperaturas

| | |
|--------------------|-------------------|
| Temperatura límite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

Datos generales

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Material capotas | Plástico |
| Superficie | Revestimiento de plástico | Tipo de protección | IP65, en estado conectado |
| Carcasas EMC | No | Material elemento de bloqueo | Plástico |

Dimensiones

| | | | |
|------------------|------------|----------------|-------|
| Entrada de cable | con tuerca | Longitud, caja | 94 mm |
| Altura capota B | 76.5 mm | | |

Versión

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dimensiones de las entradas de cable | M 32, M 40 | Parte superior/Parte inferior/Tapa | Parte superior |
| Número de entradas de cable en la parte 1 superior | | Número de entradas de cable en la parte 0 lateral | |
| Versión, cajas | Entrada del cable parte superior, Caja de conector | Versión, sistema de cierre | Enclavamiento lateral en la parte inferior |
| Diseño | alto | Tamaño de instalación | 6 |
| Entrada de cable | con tuerca | Tipo | Conector macho |
| Tipo de enclavamiento | Enclavamiento lateral | Tuercas (internas) | M 32 |
| Color (RAL) | RAL 9011 | BG | 6 |
| Indicado para ModuPlug® | Sí | | |

Clasificaciones


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 40D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC 40D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Base cerrada



Las cajas de plástico son especialmente aptas para aplicaciones en las que la resistencia de los metales no es suficiente. Además, las cajas mostradas aquí son más ligeras y ligeramente más baratas que las cajas de aluminio estándar. Por lo tanto, puede resultar conveniente utilizar cajas de plástico en aplicaciones en las que los materiales no necesitan ser tan robustos. La estanqueidad sigue siendo IP65.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 16B ABU BP | Versión |
| Código | 3107150000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en |
| GTIN (EAN) | 4099987172028 | estado conectado, Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte |
| Cantidad | 1 ST | inferior, Enclavamiento lateral no reemplazable, Estándar |

Caja básica



Las cajas de plástico son especialmente aptas para aplicaciones en las que la resistencia de los metales no es suficiente. Además, las cajas mostradas aquí son más ligeras y ligeramente más baratas que las cajas de aluminio estándar. Por lo tanto, puede resultar conveniente utilizar cajas de plástico en aplicaciones en las que los materiales no necesitan ser tan robustos. La estanqueidad sigue siendo IP65.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 16B SBU 1M32 BP | Versión |
| Código | 3164410000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en |
| GTIN (EAN) | 4099987800686 | estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte |
| Cantidad | 1 ST | inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32, M 40 |
| Tipo | HDC 16B SBU 2M32 BP | Versión |
| Código | 3164420000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en |
| GTIN (EAN) | 4099987800709 | estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte |
| Cantidad | 1 ST | inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: 2*M32, M 32, M 40 |

Grupo 4



La técnica de conexión tipo Push-In es una conexión directa. El conductor pretratado se puede insertar, sin ayuda adicional alguna, directamente en el nivel de conexión de conductores.

Número de polos: 10

Corriente nominal: 16 A

Tensión nominal: 500 V

Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC

HDC 40D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC HE 10 FP | Versión |
| Código | 1873540000 | HDC - Conector, Hembra, 500 V, 16 A, Número de polos: 10, PUSH |
| GTIN (EAN) | 4032248458158 | IN, Tamaño de instalación: 4 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC HE 10 MP | Versión |
| Código | 1873550000 | HDC - Conector, Macho, 500 V, 16 A, Número de polos: 10, PUSH IN, |
| GTIN (EAN) | 4032248458165 | Tamaño de instalación: 4 |
| Cantidad | 1 ST | |

Versión IP68

Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | VG M32-1/K68 | Versión |
| Código | 1909880000 | VG K (presaestopas de plástico estándar), Presaestopas, recto, M |
| GTIN (EAN) | 4032248536801 | 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 |
| Cantidad | 20 ST | bar (30 min), Poliamida 6 |