

IE-C6NO8LW0015S40S40-WC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cables preconfeccionados con 2x RJ45 en IP20, aptos para aplicaciones de medición inteligente, Cat.6 Microline - extra delgados (AWG30), sin apantallar, para espacios reducidos, otros colores bajo petición

Datos generales para pedido

Versión	Cable de conexión Microline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.5 m., recto, 6 kV
Código	3195150015
Tipo	IE-C6NO8LW0015S40S40-WC-K6KV
Cantidad	

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	1.5 m	Longitud (pulgadas)	59.0551 inch
----------	-------	---------------------	--------------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
-------------------------------	-------------------------	----------------

Normas generales

Conector norma	IEC 60603-7
----------------	-------------

Normas

Conector norma	IEC 60603-7
----------------	-------------

Propiedades eléctricas

Capacidad de carga a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme a IEEE 802.3af
----------------------------	-----	------------	-------------------------

Montaje del cable

Color de revestimiento	blanco	Sección	4x2xAWG30/7
Apantallamiento	U/UTP	Número de conductores	8
Aislamiento	PE	Diámetro de la funda, max.	3.3 mm
Diámetro de la funda, min.	2.9 mm	Material del revestimiento	Poco humo, cero halógenos (LSZH)
Código de color	Blanco/azul, Blanco/naranja, Blanco/verde, Blanco/marrón		

Propiedades eléctricas cable

Sobretensión de choque nominal	6 kV	Categoría	Cat. 6
--------------------------------	------	-----------	--------

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Resistencia al aceite	No	Color	blanco
Halógenos	No	Retardo de llama	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Dibujos

