

## CRIMPFIX R VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

### Datos generales para pedido

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Código     | 3204340000                       |
| Tipo       | <a href="#">CRIMPFIX R VARIO</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987992640                    |
| Cantidad   | 1 Pieza                          |

## CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |              |
|-------------|---------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 485 mm  | Profundidad (pulgadas) | 19.0944 inch |
| Altura      | 565 mm  | Altura (pulgadas)      | 22.2441 inch |
| Anchura     | 335 mm  | Anchura (pulgadas)     | 13.189 inch  |
| Peso neto   | 25265 g |                        |              |


## Máquinas automáticas para desaislar/prensar

|                                    |                                         |                                    |                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Zona de desaislado                 | 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14) | Motor                              | Electroneumático              |
| Tiempo de ciclo                    | aprox. 2 s                              | Prensado                           | Trapezoidal                   |
| Sección del terminal tubular, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>                     | Sección del terminal tubular, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>           |
| Longitud de prensado               | 8/10 mm                                 | Consumibles                        | Terminales tubulares en rollo |
| Conexión de aire comprimido        | 5,5 bares                               | Longitud de entrada, mín.          | 27 mm                         |
| Conexión eléctrica                 | 100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA          |                                    |                               |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002778    | ETIM 9.0    | EC002778    |
| ETIM 10.0   | EC002778    | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 |             |             |

### Dibujos



## CRIMPFIX R VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Accesorios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                         |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|--|
| Tipo       | AIMESA CF U/L/LS SK TIN    | Versión                                 |  |
| Código     | <a href="#">1283530000</a> | Máquinas automáticas, Pieza de repuesto |  |
| GTIN (EAN) | 4050118073676              |                                         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                         |  |